

COMPOS

HAPPY STAINLESS STEEL COMPONENT POST



COMPOS集合ポスト

全製品日本製です

薄型タイプ

CP-101

フラップなし



本体価格 ¥14,500
税込価格 ¥15,950

3頁

CP-101W

フラップなし



本体価格 ¥16,000
税込価格 ¥17,600

3頁

CP-102M

フラップなし



本体価格 ¥20,000
税込価格 ¥22,000

4頁

CP-105



本体価格 ¥34,000
税込価格 ¥37,400

防滴タイプ 4頁

深型タイプ

CP-200

フラップなし



本体価格 ¥21,000
税込価格 ¥23,100

省スペースタイプ 5頁

CP-210S



本体価格 ¥15,000
税込価格 ¥16,500

省スペースタイプ 5頁

CP-201

フラップなし



本体価格 ¥14,500
税込価格 ¥15,950

6頁

CP-205



本体価格 ¥35,000
税込価格 ¥38,500

防滴タイプ 6頁

■仮締め錠（南京錠別売） OPTION



●樹脂(PC)製仮締め錠（南京錠取付可）
空錠タイプの仮締め錠で、そのままでも機能しますが、南京錠を併用することにより確実に施錠できます。南京錠はお客様にてご用意下さい。尚、南京錠のツル径はφ5以内として下さい。カラー：ブラック



●開錠の場合
つまみを右にまわし、そのまま手前に引いて下さい。



●仮施錠の場合
扉を押して定位置に納めて下さい。

●施錠の場合
ロックつまみを手前に引き出し南京錠をかけて下さい。



ダイヤル錠付ポストは南京錠が掛けられる仮締め錠タイプに交換することができます



MAINTENANCE

ステンレス仕様の場合

①特性

ハッピーのポストはステンレス(SUS 304)を使用しています。

ステンレス(SUS 304)は、他の金属に比べると耐久性に優れていますが、絶対にさびない金属ではなく、「さびにくい」金属です。ステンレスがさびにくい理由はその表面に薄くて緻密な酸化皮膜ができ、保護の役目をしているからです。

仮に表面にきずがついても、軽いうちは空気中の酸素によってすぐに酸化皮膜が再生されます。ところが、酸化皮膜を破壊する作用のある物質(塩分や塩酸を含む洗剤液など)が付着したり、ほこりや煤煙のすす(カーボン)、鉄粉などが付着したまま放置すると、酸化皮膜の再生が妨げられ、変色したりいわゆる「もらいさび」が発生することがあります。

つまり、ハッピーのステンレスポストは、それ自体が自然発生的にさびたり、腐食したりすることはまずありません。しかし、「もらいさび」を防ぐために、原因となる物質の付着を避けること、および、もし付着した場合にはできるだけ早目に適切な清掃を行い除去することが必要です。

②清掃および注意事項

ステンレスポストの清掃は、定期的に行い、軽い汚れのうちに処理するほうがより効果的です。また、軽い汚れに強い薬品を使用するとかえってステンレスの表面をいためることがありますし、誤った磨き方は外観を損うだけでなく、汚れを落ちにくくします。

美しい外観をいつまでも保つために、状況に応じて次の手順で清掃して下さい。

- 1) 取付工事やビルの壁面工事および壁面清掃の際には、モルタルや清掃薬液がポスト表面に飛散、付着しないように、あらかじめカバーをして下さい。

また、工事および壁面清掃終了後はポストを水洗い(水拭き)し、乾いた布で拭きとります。

2) 通常の清掃は次の要領で行って下さい。

- ①軽い汚れは、水拭きの後、乾拭きをします。
- ②手あかや指紋などの汚れは、水溶性の中性洗剤を、布またはスポンジにつけて軽く拭きとり、水拭きの後、乾拭きをします。
- ③点状のさびがみられる場合は、炭酸カルシウムや磨き粉を、布、スポンジまたはステンレスたわしにつけて軽くこすり、水拭きの後、乾拭きをします。
- ④万一、黄褐色のさびが固着し、ひどいさび状態を呈している場合は、硝酸の15%希釈液で拭きとり、水拭きの後、乾拭きをします。
市販のステンレス清掃薬液も効果があります。

また、清掃に際して、次の事項にご注意下さい。

- 各種の薬品を使用する場合、あらかじめ部分的に「ためしづき」をして、効果を確認してから全面に広げるようにして下さい。また、使用後に薬液が残らないように、十分水拭きをして下さい。
- 布、スポンジ、ステンレスたわしなどの用具を用いる場合、ステンレスの研磨目によって、平均に力を入れてこすって下さい。
- 当社コンポストシリーズは全て屋内でのご利用を想定しております。

- 仕様および外観の一部を改良のため、予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
- 商品の色は印刷のため実物の色と異なって見えることがあります。

CP-101



フラップなし

差し入れ口にフタは付いていません。

本体価格 ¥14,500 税込価格 ¥15,950




前取出し
薄型タイプ



OPTION
仮締め錠
(南京錠別売)

●仕様については、P1をご参照ください。



●標準仕様



本体	ステンレス (SUS304) ヘアライン仕上0.7t		
	側面：樹脂 (難燃材入PA66) 成型品 ブラック		
扉	ステンレス (SUS304) ヘアライン仕上1.0t		
ダイヤル錠	ハッピーダイヤル錠 樹脂 (AES) 成型品 ブラック		
プレートカバー	透明樹脂 (PC) 成型品 (W) 229×(H) 24mm		
名札実寸法	(W) 113×(H) 20×(T) 1mm		
投入口	30×320mm		
単体重量	1.9kg	梱包入数	6

■屋内向け製品ですので、屋外での使用時は雨水が浸入することがあります。
■差し入れ口フタは付いていません。

■付属品:連結プラグ

Aタイプ×1 Bタイプ×2 Cタイプ×2

■プラグの使用箇所



CP-101W



フラップなし

差し入れ口にフタは付いていません。

20mmワイドになって角2封筒もスッポリ

本体価格 ¥16,000 税込価格 ¥17,600




前取出し
薄型タイプ



OPTION
仮締め錠
(南京錠別売)

●仕様については、P1をご参照ください。



●標準仕様


本体	ステンレス (SUS304) ヘアライン仕上0.7t		
	側面：樹脂 (難燃材入PA66) 成型品 ブラック		
扉	ステンレス (SUS304) ヘアライン仕上1.0t		
ダイヤル錠	ハッピーダイヤル錠 樹脂 (AES) 成型品 ブラック		
プレートカバー	透明樹脂 (PC) 成型品 (W) 229×(H) 24mm		
名札実寸法	(W) 113×(H) 20×(T) 1mm		
投入口	30×340mm		
単体重量	2.0kg	梱包入数	4

■屋内向け製品ですので、屋外での使用時は雨水が浸入することがあります。
■差し入れ口フタは付いていません。

■付属品:連結プラグ

Aタイプ×1 Bタイプ×2 Cタイプ×2

■プラグの使用箇所



CP-102M

フラップなし

差し入れ口にフタは付いていません。



本体価格 ¥20,000 税込価格 ¥22,000




前取出し
薄型タイプ



OPTION
仮締まり錠
(南京錠別売)

●仕様については、P1をご参照ください。



●標準仕様

本 体	ステンレス (SUS304)	ヘアライン仕上1.5t
扉	ステンレス (SUS304)	ヘアライン仕上1.0t
ダイヤル錠	ハッピーダイヤル錠	樹脂 (AES) 成型品 ブラック
プレートカバー	透明樹脂 (PC) 成型品	(W) 229×(H) 24mm
名札実寸法	(W) 113×(H) 20×(T) 1mm	
投 入 口	35×306mm	
単 体 重 量	3.8kg	梱 包 入 数 4

■屋内向け製品ですので、屋外での使用時は雨水が浸入することがあります。
■差し入れ口フタは付いていません。



■単板構造で
より高精度を実現



CP-105



本体価格 ¥34,000 税込価格 ¥37,400




前取出し
薄型タイプ



OPTION
仮締まり錠
(南京錠別売)

●仕様については、P1をご参照ください。



●標準仕様

本 体	ステンレス (SUS304)	ヘアライン仕上1.5t
	合成ゴム (CR)	ブラック
扉	ステンレス (SUS304)	ヘアライン仕上0.7t
ダイヤル錠	ハッピーダイヤル錠	樹脂 (AES) 成型品 ブラック
プレートカバー	透明樹脂 (PC) 成型品	(W) 229×(H) 24mm
名札実寸法	(W) 113×(H) 20×(T) 1mm	
投 入 口	40×387mm	
単 体 重 量	6kg	梱 包 入 数 3

■防滴対策



■防水型ではございませんので、雨水が浸入することがあります。



CP-200



フラップなし

差し入れ口にフタは付いていません。

●標準仕様

本体	ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上0.6~1.2t		
扉	ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上1.2t		
ダイヤル錠	ハッピーダイヤル錠 樹脂(AES)成型品 ブラック		
プレートカバー	透明樹脂(PC)成型品 (W)130×(H)20mm		
名札実寸法	(W)123×(H)17×(T)1mm		
投入口	30×217mm		
単体重量	3.2kg	梱包入数	4

■屋内向け製品ですので、屋外での使用時は雨水が浸入することがあります。
■差し入れ口フタは付いていません。

本体価格 ¥21,000 税込価格 ¥23,100




前取出し
深型タイプ



OPTION
仮締まり錠
(南京錠別売)

●仕様については、P1をご参照ください。



CP-210S



本体価格 ¥15,000 税込価格 ¥16,500



前取出し
深型タイプ



OPTION
仮締まり錠
(南京錠別売)


●仕様については、P1をご参照ください。

●標準仕様

本体	ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上0.7t		
扉	ステンレス(SUS304)ヘアライン仕上0.7t クリア電着塗装		
ダイヤル錠	ハッピーダイヤル錠 樹脂(AES)成型品 ブラック		
プレートカバー	透明樹脂(PC)成型品 (W)160×(H)25mm		
名札実寸法	(W)138×(H)23×(T)1mm		
投入口	30×334mm		
単体重量	2.8kg	梱包入数	4


■屋内向け製品ですので、屋外での使用時は雨水が浸入することがあります。

- 角2サイズの郵便物収納可能
- ステンレス扉にクリア塗装
- 盗難防止プレート付き



盗難防止プレート

※盗難防止プレートは盗難を完全に防止するものではありません



CP-201

フラップなし

差し入れ口にフタは付いていません。



本体価格 ¥14,500 税込価格 ¥15,950




前取出し
深型タイプ



OPTION
仮締め錠
(南京錠別売)

●仕様については、P1をご参照ください。



●標準仕様


本 体	ステンレス (SUS304) ヘアライン仕上0.7t		
	側面：樹脂 (難燃材入PA66) 成型品 ブラック		
扉	ステンレス (SUS304) ヘアライン仕上1.0t		
ダイヤル錠	ハッピーダイヤル錠 樹脂 (AES) 成型品 ブラック		
プレートカバー	透明樹脂 (PC) 成型品 (W) 229×(H) 24mm		
名札実寸法	(W) 113×(H) 20×(T) 1mm		
投 入 口	30×320mm		
単 体 重 量	1.9kg	梱 包 入 数	6

■屋内向け製品ですので、屋外での使用時は雨水が浸入することがあります。

■プラグの使用箇所

■付属品:連結プラグ

Aタイプ×1 Bタイプ×2 Cタイプ×2



CP-205



本体価格 ¥35,000 税込価格 ¥38,500




前取出し
深型タイプ



OPTION
仮締め錠
(南京錠別売)

●仕様については、P1をご参照ください。



●標準仕様

本 体	ステンレス (SUS304) ヘアライン仕上1.5t		
	合成ゴム (CR) ブラック		
扉	ステンレス (SUS304) ヘアライン仕上0.7t		
ダイヤル錠	ハッピーダイヤル錠 樹脂 (AES) 成型品 ブラック		
プレートカバー	透明樹脂 (PC) 成型品 (W) 229×(H) 24mm		
名札実寸法	(W) 113×(H) 20×(T) 1mm		
投 入 口	35×387mm		
単 体 重 量	6kg	梱 包 入 数	3

■防滴対策



■防水型ではございませんので、雨水が浸入することがあります。




510+580




本体価格 ¥44,000 税込価格 ¥48,400

510



裏面




前取出し
・埋込タイプ
・スタンドタイプ





本体価格 ¥44,000 税込価格 ¥48,400

520



取出し側



後取出し
・貫通タイプ
・スタンドタイプ

OPTION
仮締め錠
(南京錠別売)

下記の製品に仮締め錠が取り付けられます。
No.510 No.520 No.530
No.540 No.540-U No.570

ポスト外板極厚板使用(1.5t)
防滴形、ワイド設計の戸建ポストシリーズです。
別売の専用スタンドは、前取出し後取出し
共に専用スタンドとしてご使用になれます。
(但し540UIは除く)

●標準仕様 510・520・530・540・540-U

本体	ステンレス (SUS304) ヘアライン仕上1.5t 合成ゴム (CR) ブラック
扉	ステンレス (SUS304) ヘアライン仕上0.7t
ダイヤル錠	ハッピーダイヤル錠 樹脂 (AES) 成型品ブラック
投入口	510・520/35×387mm 530・540・540-U/40×387mm
単体重量	510・520/6.5kg 530/9.5 540/6kg
梱包入数	510・520・530・540 各1 540-U/1




本体価格 ¥62,000 税込価格 ¥68,200

530

取出し側



後取出し
・貫通タイプ
・スタンドタイプ




本体価格 ¥41,500 税込価格 ¥45,650


壁付・スタンドタイプ




本体価格 ¥40,500 税込価格 ¥44,550

奥行
スリム

壁付専用タイプ (スタンドでは使用できません)




前取出し

本体価格 ¥37,500 税込価格 ¥41,250

580

専用スタンド



●標準仕様 580

台座	ステンレス (SUS304) ヘアライン仕上1.2t
スタンド	ステンレス (SUS304) ヘアライン仕上1.0t
梱包入数	1

560-3




■塀の厚さ（仕上込み）105□125の場合
（内箱直付け）


内箱の投入口の寸法より縦横それぞれ10程度大きめの穴を塀に開けます。（W:410×H:115）
内箱の内側より取付けボルトで直接塀に取りつけ、すきまにモルタルをつめ表面を仕上げます。
ポスト口と内箱の連結ビスによるアジャスト範囲は、105□125ですので仕上の厚み等により適宜調節して下さい

■塀の厚さ（仕上込み）125以上の場合
（内箱埋込み）

内箱の寸法より縦横それぞれ10程度大きめの穴を塀に開けます（W:410×H:410）
内箱の表面にラスを4本のアンカーボルトで固定し、モルタルを塗り表面を仕上げます。



※取付けボルト・ラス・アンカーボルトは全て梱包されています。




ポスト口（560系）と内掛（570）の組合せでご使用下さい。ポスト口は開口350ワイド設計で、角形2号封筒も楽々投函でき内掛は単板構造です。




本体価格 ¥22,000 税込価格 ¥24,200

560-1



本体価格 ¥25,000 税込価格 ¥27,500

560-3



○ポストのフラップ部分はハネを使用しておりません。(560系)


●標準仕様 560-1/560-3

本体	ステンレス (SUS304) ヘアライン仕上
フラップ	ステンレス (SUS304) ヘアライン仕上1.0t
投入口	60×350mm
単体重量	560-1/3kg 560-3/3kg
梱包入数	各1



本体価格 ¥60,500 税込価格 ¥66,550

570 内掛



●標準仕様 570

本体	ステンレス (SUS304) ヘアライン仕上1.5t 合成ゴム (CR) ブラック
扉	ステンレス (SUS304) ヘアライン仕上0.7t
ダイヤル錠	ハッピーダイヤル錠 樹脂 (AES) 成型品ブラック
単体重量	8kg
梱包入数	1

■ポストは防水型ではございませんので、雨水が浸入することがあります。

OPTION

■ルームナンバー




本体価格¥60/枚 税込価格¥66/枚

●アルミナンバープレート
20^m/m角のヘアライン仕上のアルミ板に、黒色シルク印刷を施してあります。プレートカバーのビスをゆるめて差込んで下さい。
文字寸法 (H) 15^m/m
文字種類：数字0～9
アルファベットA～E
ハイホン、無地
適用機種：CP-101 CP-101W
CP-102M CP-105
CP-201 CP-205



本体価格¥500/シート 税込価格¥550/シート



●塩化ビニール製ナンバーシート
黒地の塩化ビニールシートに白色印刷・ラミネート加工を施してあります。切込が入っていますので、裏紙を剥がして貼付けて下さい。
文字寸法 (H) 21^m/m
3文字シート (No.1～No.10)
寸法 (H) 25^m/m×(L) 50^m/m
1文字シート (No.11～No.13)
寸法 (H) 25^m/m×(L) 16^m/m
適用機種：CP-200 CP-210S

PLATE COVER

■プレートカバー



オプションのナンバープレート (20^m/m角) 使用により、室番号が表示可能なタイプです。
透明樹脂 (PC) 成型品。
適用機種：CP-101 CP-101W
CP-102M CP-105
CP-201 CP-205



プレートカバーを扉にインセットしました。スッキリとした外観を見せます。
透明樹脂 (PC) 成型品。
適用機種：CP-210S



オプションのナンバーシール使用により、室番号が表示可能なタイプです。
透明樹脂 (PC) 成型品。
適用機種：CP-200

DIAL LOCK


■ダイヤル錠



樹脂 (AES) 製のダイヤル錠で、文字合わせ方式です。
組み合わせ総数：120通り
カラー：ブラック

OPTION

■穴埋めキャップ/穴埋めシール




(写真：CP-102M)

本体接続穴からの水やホコリの浸入を防ぎます。
●合成ゴム (CR) 製
カラー：ブラック
適用機種：CP-102M CP-105
CP-200 CP-205
●アルミ地シール製
カラー：グレー
適用機種：CP-210S

思い通りの設置、豊富な戸建ポストシリーズ



■ハッピーのファミリーシリーズ(戸建てポスト)は
他に戸建て総合カタログがございます。



680-UK



680-U



680-USB



687-C



687-U



682-K



688

ご理解ください

- ハッピーのポストの主材料はステンレス（SU304）を使用しています。ステンレスは他の金属に比べると、耐蝕性にすぐれていますが、絶対に錆びない金属ではなく「錆びにくい」金属です。
- 美しい外観を保持するため、定期的なポストのお手入れをお勧めします。
- 何らかの原因で「錆び」が発生した場合は、お早めにサビ落とし剤等で落として下さい。
- ポストは防水型ではございませんので、雨水が浸入することがあります。
- ポストの天板はデザインにより水平となっている商品があります。表面張力が働き雨水等が溜まる現象が発生する事もありますが、その際は速やかに水をお拭き取りください。
- 商品の色は印刷のため、実物の色とは異なって見えることがあります。あらかじめご了承下さい。
- 製品の強度保持の為溶接痕が目立つ事があります。

安全のため必ずお守りください



注意

【商品選択上のご注意】

- 商品仕様をご確認の上、商品を選定して下さい。

【組立・施工上のご注意】

- 商品の組み立て・施工については必ず説明書に従ってください。また、施工完了後に取扱説明書（ユーザーマニュアル）を施主様に渡すようお手配ください。

【使用上のご注意】

- ご使用の際は商品に貼ってあるラベルや取扱説明書（ユーザーマニュアル）などをよくお読みのうえ、正しくご使用ください。
- ポストのお手入れには酸性アルカリ性のものは絶対に使用しないで下さい。

代理店



より優れたステンレス金物を創造する。
ハッピー金属工業株式会社

本 社 ●〒326-0846 栃木県足利市山下町 903 TEL.0284-62-2226 FAX.0284-62-5020

<http://www.happy.co.jp/>



R4.7.A.F